HS EH-B 140,5 DCS - Halterung

1082302

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1082302

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gehäusehalterung 140,5 mm, für max. Last 10 kg, mit Kugelgelenk und Befestigungsplatte 60 mm, schwenkbar in 15°-Schritten, für Wand- / Profilkonsole 30 mm, Material: Polycarbonat PC glasfaserverstärkt schwarz und Aluminium eloxiert schwarz, 342 g

Ihre Vorteile

- Sichere Montage kleiner und großer Monitore und Bedieneinheiten dank hoher Traglast
- In drei Achsen schwenk- und neigbar für optimale Ausrichtung zum Sichtfeld
- VESA-Schnittstelle im Standard VESA-75 und VESA-100 für die einfache Wand- oder Alu-Profil-Montage
- Artikel gehört zur Produktfamilie DCS

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1082302
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AM
Produktschlüssel	ACFBAZ
GTIN	4055626812748
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	342,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	342 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montagematerial
Gehäuseart	Gehäusehalterung
Gehäuseserie	DCS
Produktfamilie	DCS

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27190605
ECLASS-15.0	27190605

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de