EV-GRIP-D35,7MM - Kabelgriff

1091431

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091431

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect, CCS Typ 1, CCS Typ 2, Kabelgriff, Zubehör, Gehäuse: schwarz, Für Fahrzeug-Ladestecker, IEC 62196-3-1, Bitte beachten Sie, dass der Artikel nur mit dem angegebenen Leitungsaußendurchmesser verwendet werden kann.

Produktbeschreibung

Kabelgriff für DC-Fahrzeug-Ladestecker

Ihre Vorteile

- Komfortable Handhabung durch ergonomischen Handgriff
- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1091431
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBLNY
GTIN	4055626904634
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	310,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	77 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Bitte beachten Sie, dass der Artikel nur mit dem angegebenen Leitungsaußendurchmesser verwendet werden kann.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelgriff
Produktfamilie	CHARX connect
Ausführung	Zubehör
Ladestandard	CCS Typ 1
	CCS Typ 2
Lademodus	Mode 4
Etikett	8,9 mm x 28,9 mm (Kunden-Logo auf Anfrage)

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 ()

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C


Normen und Bestimmungen

Normen

Normen/Bestimmungen	IEC 62196-3-1


Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Schemazeichnung



Der Kabelgriff wird an beliebiger Stelle auf dem Kabel positioniert. Er sorgt für ein besseres Handling der Ladeleitung.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de