# CASE PTFIX L-BOXX DE - Systempaket

1092040

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



PTFIX-Set im praktischen Sortimo-Systemkoffer L-BOXX 102. 90 Verteilerblöcke u. a. mit Einspeisekontakt Bemessungsquerschnitt 6 $mm^2$ und Abgriffkontakte Bemessungsquerschnitt 2,5 $mm^2$, 40 Monoblöcke Bemessungsquerschnitt 2,5 $mm^2$, 60 Tragschienenadapter, 20 Schraubflansche, Steckbrücken und Markierungsmaterial

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1092040 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BB |
| Produktschlüssel | BEA191 |
| GTIN | 4055626906911 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4.781 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4.758 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | PL |

## Set besteht aus

### PTFIX 6/12X2,5 GY - Verteilerblock

3273352

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273352



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 $mm^2$, Abgriff, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 $mm^2$, Querschnitt: 0,5 $mm^2$ - 10 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

### PTFIX 6/12X2,5 BU - Verteilerblock

3273354

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273354



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 $mm^2$, Abgriff, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 $mm^2$, Querschnitt: 0,5 $mm^2$ - 10 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

## PTFIX 6/12X2,5 RD - Verteilerblock

3273356

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273356



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 $mm^2$, Abgriff, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 $mm^2$, Querschnitt: 0,5 $mm^2$ - 10 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

## PTFIX 6/12X2,5 GNYE - Verteilerblock

1091671

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091671



Verteilerblock, Grundklemme mit Einspeisung ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 13, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 $mm^2$, Abgriff, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Push-in-Anschluss, Sammelanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 $mm^2$, Querschnitt: 0,5 $mm^2$ - 10 $mm^2$, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

## PTFIX 6X2,5 GY - Verteilerblock

3273264

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273264




Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

## PTFIX 6X2,5 BU - Verteilerblock

3273266

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273266




Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

## PTFIX 6X2,5 RD - Verteilerblock

3273268

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3273268



Verteilerblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

## PTFIX 6X2,5 GNYE - Verteilerblock

1091668

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091668



Verteilerblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 6, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

## PTFIX 2X2,5 GY - Monoblock

1028067

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028067



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: grau

## PTFIX 2X2,5 BU - Monoblock

1028068

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028068



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: blau

## PTFIX 2X2,5 RD - Monoblock

1028069

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1028069



Monoblock, Grundklemme, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: aufrasten auf Tragschienenadapter, Direktmontage mit Flansch, Fliegend, Farbe: rot

## PTFIX 2X2,5 GNYE - Monoblock

1091665

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1091665



Monoblock, Grundklemme ohne Schutzleiterfunktion, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Push-in-Anschluss, Querschnitt: 0,14 $mm^2$ - 4 $mm^2$, Montageart: Fliegend, Farbe: grün/gelb

## PTFIX-NS35 - Tragschienenadapter

3274054

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274054

Tragschienenadapter, für NS 35 und NS 15 zur Aufnahme von 2,5 $mm^2$, 4 $mm^2$ und 10$mm^2$ FIX-Blöcken in vertikaler Richtung, Farbe: grau



## PTFIX-NS35A - Tragschienenadapter

3274056

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274056

Tragschienenadapter, für NS 35 zur Aufnahme von 2,5 $mm^2$ und 4 $mm^2$ FIX-Blöcken in horizontaler Richtung, Farbe: grau



## PTFIX-F - Flansch

3274060

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3274060



Flansch, mit Anschraubfixierung, zur Direktmontage der 2,5 $mm^2$ und 4 $mm^2$ FIX-Blöcke, Tiefe: 21,7 mm, Breite: 8,6 mm, Höhe: 28,6 mm, Farbe: grau, Montageart: Schraubmontage

## FBS 2-5 - Steckbrücke

3030161

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030161




Steckbrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 24 A, Länge: 23 mm, Farbe: rot

## SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 1-10 - Marker für Klemmen

0804183:0001

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0001




Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 1 ... 10, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

## SK 5/3,8:FORTL.ZAHLEN 11-20 - Marker für Klemmen

0804183:0011

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804183:0011




Kennzeichnungskarte, selbstklebend, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 5 mm, Montageart: kleben

## SK 5/3,8: L1-N,PE - Kennzeichnungskarte

0804206

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0804206



Kennzeichnungskarte, Bogen, weiß (RAL 9010), beschriftet, längs: L1, L2, L3, N, PE, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 12, Textfeldhöhe: 3,8 mm, Textfeldbreite: 5 mm

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Verteilerklemme |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 445 mm |
| Höhe | 358 mm |
| Tiefe | 118 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Isolierstoff | PA |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | NS 35/7,5 |
| | NS 35/15 |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1092040

**EAC**
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27250190 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002848 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de