# BL2 BPC 2101 - Box-PC

1099302

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1099302

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP20 und energieeffizientem Intel® Pentium® Quad-Core-Prozessor, 4 GB RAM und einem offenen Steckplatz für M.2-Massenspeicher



ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1099302 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DQ |
| Produktschlüssel | DRBABA |
| GTIN | 4063151019709 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1.674 kg |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1,292 kg |
| Zolltarifnummer | 84715000 |
| Ursprungsland | TW |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Box-PC |

Rechnerdaten

| | |
|---|---|
| Prozessor | Intel® Pentium® N4200 1.1/2.5 GHz |
| Betriebssystem | ohne Betriebssystem |
| Arbeitsspeicher | 4 GB DDR3 |
| Datenspeicher | M.2 SSD |
| Kühlung | passiv |

Display

| | |
|---|---|
| Display-Typ | ohne Display |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Lebensdauer Batterie | 5 Jahre (typ.) |

Versorgung

| | |
|---|---|
| Netzteil | 24 V DC ±20 % |

Echtzeituhr

| | |
|---|---|
| Echtzeituhr | ja (batteriegepuffert) |

### Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Schnittstellen | 1x COM (RS-232/422/485) |
| | 2x COM (RS-232) |
| | 2x USB 2.0 |
| | 2x USB 3.0 |
| Monitorausgang | 2 x DisplayPort |
| Netzwerk | 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN Chipset | Intel® I210-AT |

### Maße

Außenmaß

| | |
|---|---|
| Breite / Höhe / Tiefe | 185 mm / 131 mm / 54 mm |

Einbaumaß

| | |
|---|---|
| Breite / Höhe / Einbautiefe | 194 mm / 94 mm / |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 75 °C |


| | |
|---|---|
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 90 % (keine Betauung) |
| Schock | 20g, 11 ms gemäß IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | $2g_{rms}$ bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; SSD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6<br>$0{,}5g_{rms}$ bei Sinus, 5~500 Hz, 1 h/Achse (Panel-Montage; HDD in Betrieb) gemäß EN 60068-2-6 |

## Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Wandmontage |
| | Tragschienenmontage |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
| ECLASS-15.0 | 19200102 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001413 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-10 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de