BL2 BPC 1501E - Box-PC

1130669

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1130669

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Lüfterloser Industrie-Box-PC (BPC) mit Schutzart IP30 mit energieeffizientem Intel® Celeron® N3350-Prozessor, 32 GB eMMC-Massenspeicher, einem offenen M.2-Steckplatz und 2x COM-Ports

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1130669
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DQ
Produktschlüssel	DRBABA
GTIN	4063151059767
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	936 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	923,5 g
Zolltarifnummer	84715000
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Box-PC

Rechnerdaten

Prozessor	Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz
Betriebssystem	ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicher	4 GB LPDDR4
Datenspeicher	eMMC internal, 32 GB
Kühlung	passiv

Display

Display-Typ	keine

Systemeigenschaften

Anwender-Software	ohne Anwender-Software

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	16,8 W

Versorgung

Versorgungsspannung (DC)	24 V DC ±20 % (CE-Bewertung)
Versorgungsspannungsbereich	12 V DC ... 30 V DC (Betriebsspannung laut Kennzeichnung ist 12 ... 30 V DC)
Stromaufnahme maximal	0,7 A (24 V DC)
Stromaufnahme typisch	0,53 A (24 V DC)

Anschlussdaten

Leistungsversorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 16
Abisolierlänge	7 mm

Schnittstellen

Schnittstellen	1x DP++
	2x USB 3.0
	2x COM-Ports
Netzwerk	2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

LAN Chipset	Intel® I210-AT

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	99 mm / 92 mm / 63 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP30
	IP30
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C (mit 0,5 m/s Luftstrom)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 85 % (ohne Betauung)
Schock	15g, 11 ms, nach IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb)	1g, nach EN 60068-2-6

Zulassungen

Konformität/Zulassungen

Konformität	CE-konform

Montage

Montageart	Tragschienenmontage
	Wandmontage (Zubehör erforderlich)

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1130669

IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: US-39601-M1-UL

UL Listed
Zulassungs-ID: E238705 D12:D1050

cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705 D12:D1050

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19200102
ECLASS-15.0	19200102

ETIM

ETIM 9.0	EC001413

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	6c387b95-07c0-4fec-aa97-9dfb90a0f7ad

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de