SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationsspeicher

1151111

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1151111

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRA-READY



Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme, Lizenzen und anderer Dateien im File-System der SPS, steckbar, 32 GByte.

Ihre Vorteile

- Speicherung der Applikationsprogramme, der Lizenzen und anderer Dateien im File-System der SPS
- Programm- und Konfigurationsspeicher

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1151111
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRADZA
GTIN	4063151147570
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	9 g

SD FLASH 32GB PLCNEXT MEMORY LIC - Programm-/Konfigurationsspeicher

1151111

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1151111

Zolltarifnummer	85235190
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
Hinweis zur Anwendung	Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Speichermedium
Anwendung	Programm-/Konfigurationsspeicher
Einbaulage	vertikal
Besondere Eigenschaften	Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet
Speicherart	FLASH-EPROM
Schreib-/ Löschzyklen	20000
Speichergröße	32 GByte
Partitionierung (Lizenzcontainer)	64 MByte (vorpartitioniert)
Partitionierung (Überlagertes Dateisystem)	29,7 GByte (vorpartitioniert)

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,264 W

Versorgung

Versorgungsspannung	3,3 V DC
Versorgungsspannungsbereich	2,7 V DC ... 3,6 V DC
Stromaufnahme typisch	typ. 80 mA

Materialangaben

Material (Gehäuse)	Kunststoff
Material Gehäuse	Kunststoff

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C

Montage

Einbaulage	vertikal

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242212
ECLASS-15.0	27242212

ETIM

ETIM 10.0	EC000192

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32101600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de