BL2 PPC10 1201 - Panel-PC

1139136

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139136

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Panel-PC (PPC) mit Schutzart IP65, 10-Zoll-Bildschirm, Intel® Celeron® N3350-Prozessor und 4 GB Arbeitsspeicher.

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1139136
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DQ
Produktschlüssel	DRBABB
GTIN	4063151086435
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.530 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.900 g
Zolltarifnummer	84714100
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Panel-PC

Rechnerdaten

Prozessor	Intel® Celeron® N3350
Betriebssystem	ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicher	4 GB DDR3 SODIMM
Datenspeicher	ohne Datenspeicher
Kühlung	passiv

Display

Display-Typ	25.7 cm / 10.1"-TFT
Bildschirmauflösung	1200 x 800 Pixel (WVGA), 10"-TFT
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv (PCAP)
Display-Beleuchtungstyp	LED
Helligkeit	300 cd/m² typisch (regelbar)
MTBF	> 25000 h
Farbpalette	262000 Farben
Ablesewinkel unten	10-Punkt-Touch

Elektrische Eigenschaften

Lebensdauer Batterie	5 Jahre (typ.)

Versorgung

Netzteil	24 V DC ±20 %
Stromaufnahme maximal	1,09 A

Echtzeituhr

Echtzeituhr	ja (batteriegepuffert)

Anschlussdaten

Leistungsversorgung

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	28 ... 16
Abisolierlänge	7 mm

Schnittstellen

Schnittstellen	1x COM (RS-232)
	1x USB 2.0
	2x USB 3.0
	2x COM (RS-232/422/485)

Monitorausgang	1x HDMI
Netzwerk	2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
LAN Chipset	Intel® I211-AT

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	266 mm / 184 mm / 48 mm

Einbaumaß

Breite / Höhe / Einbautiefe	229 mm / 155 mm / (Wandausschnitt für 10"-Display)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 90 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 90 % (keine Betauung)
Schock	20g, 11 ms gemäß IEC 60068-2-27
Vibration (Betrieb)	DIN EN 60068-2-6

Montage

Montageart	Montage in Wandausschnitt oder VESA-Halterung

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139136

IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: US-36011-UL

cULus Listed
Zulassungs-ID: E238705

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19200103
ECLASS-15.0	19200103

ETIM

ETIM 9.0	EC001414

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(CAS-Nr.: 110-71-4)
	Lead titanium trioxide(CAS-Nr.: 12060-00-3)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	f24865ec-d0f2-4c09-973b-c267eb5559b0

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de