# CUTFOX-ES-1 - Schneidwerkzeug

1139721

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139721

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Elektrikerschere, hohe Schneidleistung durch Mikroverzahnung im Schneidenbereich, Aussparung zum Entmanteln von mehradrigen Leitungen, geeignet für Kupfer, Aluminium, Kevlarfasern und Kunststoff, Zwei-Komponenten-Griffe mit abrutschhemmender Weichzone, ergonomisch geformt, nachstellbares Schraubgelenk, Schutzhülle mit Gürtelclip

## Ihre Vorteile

- Mikroverzahnung für hohe Schneidleistung
- Schneide aus rostfreiem Stahl
- Nachstellbares Schraubengelenk
- Ergonomisch geformte Zwei-Komponenten-Griffe für ermüdungsfreies und abrutschsicheres Arbeiten
- Kunststoffholster

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1139721 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3116 |
| GTIN | 4063151088187 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 156 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 114,62 g |
| Zolltarifnummer | 82033000 |
| Ursprungsland | TW |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schneidwerkzeug |
| Anwendung | Aluminium |
| | Kupfer |
| | Kevlarfasern |
| | Kunststoff |
| Produkteigenschaft | Aussparung zum Abisolieren/ Abmanteln |
| | Kunststoffholster |
| | Mikroverzahnt |
| | Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff |
| | Nachstellbares Schraubgelenk |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel | 35 mm² |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 74 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Länge | 150 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | mehrfarbig (RAL -) |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungsaußendurchmesser | ≤ 8,00 mm |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1139721

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21044701 |
| ECLASS-15.0 | 21044701 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000142 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,746 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de