# SD FLASH 2GB WATERWAYS SLC - Programm-/Konfigurationsspeicher

1143063

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1143063

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.




Abbildung ähnlich

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Erweiterung des internen Flash-Speicher, steckbar, 2 GByte, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm für Wasserwegemanagement.

## Ihre Vorteile

- Lizenz-Key für Anwenderprogramm
- Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
- Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1143063 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRAAZA |
| GTIN | 4063151119652 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7 g |
| Zolltarifnummer | 85235190 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Speichermedium |
| Anwendung | Wasserwegemanagement |
| Einbaulage | vertikal |
| Speicherart | FLASH-EPROM |
| Speichergröße | 2 GByte |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,165 W |

Versorgung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 3,3 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 2,7 V DC ... 3,6 V DC |
| Stromaufnahme typisch | typ. 50 mA |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Kunststoff |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Einbaulage | vertikal |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000192 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,487 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de