HC-M-B10-MFH-H - Modulträgerrahmen

1182089

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182089

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Modulträgerrahmen, Baugröße: B10, Ausführung : für Tüllenseite (A, B, C, ...), 4 mm^2 ... 6 mm^2, Anwendung: Modulträgerrahmen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1182089
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7ACD
GTIN	4063151219116
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	61 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	60 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Dieses Produkt ersetzt 1417404 HC-M-B10-MF-H

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Modulträgerrahmen
Serie	HC-M-B
	HC-M-02
	HC-M-03
	HC-M-03/04
	HC-M-04
	HC-M-05
	HC-M-06
	HC-M-08
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-12
	HC-M-17
	HC-M-20
	HC-M-25
	HC-M-DSUB
	HC-M-EMV
	HC-M-HV
	HC-M-HS
	HC-M-00
Anwendung	Modulträgerrahmen
Bauform	B10
Anzahl der Modulplätze	3
Rahmentyp	Modultraegerrahmen

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	4 mm² ... 6 mm² (für PE-Leiter-Leistungsseite)
	1 mm² ... 2,5 mm² (für PE-Leiter-Steuerungsseite)
Anschlussquerschnitt AWG	12 ... 10 (für PE-Leiter-Leistungsseite)
	18 ... 14 (für PE-Leiter-Steuerungsseite)
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm ... 0,8 Nm (Befestigungsschrauben zur Montage im HEAVYCON-Gehäuse)

Maße

Maßzeichnung	
Breite	34,9 mm
Höhe	36 mm
Länge	64 mm

Materialangaben

Material Kontaktträger	Zink-Druckguss-Legierung

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 500

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	HC-MHR-PE16 (1636981) zur PE-Anschlusserweiterung auf 16 mm².
	Bei PE-Adern Aderendschutz einsetzen (PE-Anschlussschrauben ohne Drahtschutz), bei Gehäusen ohne Stutzen mit seitlichem Abgang max. Gewindelänge der Verschraubung 12 mm
	Der Anschluss des PE-Leiters muss beim Einsatz des Modulträgerrahmens in Metallgehäusen über den vorgesehenen PE-Anschluss am Modulträgerrahmen oder über ein spezielles, metallisches PE-Modul sichergestellt werden

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1182089

UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

UL Recognized
Zulassungs-ID: E118976

CSA
Zulassungs-ID: 158887

UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440206
ECLASS-15.0	27440206

ETIM

ETIM 10.0	EC002312

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de