TP 6156-WHPS - Touchpanel

1190421

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190421

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



IP66-Touchpanel mit 15,6 Zoll großem Breitbild-HD-Display (16:9) mit PCAP-Technologie, Software: Visu+ RT

Ihre Vorteile

- PCAP-Touch-Schnittstelle, 10-Punkt-Multitouch-Bedienung
- Lüfterloses Design
- Dual USB 2.0 ports
- Integrierte Visualisierungs-Software Visu+
- Optimal für den Einsatz mit PLCnext
- Konfigurierbare multifunktionale serielle Schnittstelle

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1190421
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DQ
Produktschlüssel	DRCADC
GTIN	4063151239053
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.260 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.100 g
Zolltarifnummer	84714100
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Bediengerät
Gewicht	4,3 kg

Rechnerdaten

Prozessor	Arm® Cortex®-A9, 800 MHz
Betriebssystem	Windows® Embedded Compact 7
Datenspeicher	Flash eMMC, 8 GB
Steckplätze	1x microSD

Display

Display-Typ	39.6 cm / 15.6"-TFT
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (HD)
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv (PCAP)
Display-Beleuchtungstyp	LED
Helligkeit	450 cd/m²
MTBF	50000 h
Farbpalette	16,7 Mio. Farben
Ablesewinkel links	85,00 °
Ablesewinkel rechts	85,00 °
Ablesewinkel oben	85,00 °
Ablesewinkel unten	85,00 °

Schnittstellen

Schnittstellen	2x USB 2.0
	1x COM (RS-232/422/485)
Optionale Schnittstellen	ohne optionale Schnittstelle
Netzwerk	1 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Bussystem	ohne Bussystem

Systemeigenschaften

Anwender-Software	Visu+

Systemvoraussetzungen

Laufzeitsystem	Visu+ Runtime

Elektrische Eigenschaften

Lebensdauer Batterie	5 Jahre (typ.)

Versorgung

Versorgungsspannung	24 V DC ±20 %
Versorgungsspannungsbereich	18 V ... 32 V
Netzteil	24 V DC ±20 %
Stromaufnahme maximal	1,81 A (Max. Systemkonfiguration bei 24 V DC)
Stromaufnahme typisch	1,27 A (Max. Systemkonfiguration bei 24 V DC)

Echtzeituhr

Echtzeituhr	ja (batteriegepuffert)

Montage

Montageart	Frontmontage

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	weißaluminium (RAL 9006)
Material Frontplatte	Aluminium (natur eloxiert)
Material Gehäuse	Aluminium-Druckgusslegierung, pulverbeschichtet

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt AWG	24 ... 12
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse	0,25 mm² ... 2,5 mm²
Abisolierlänge	7 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66 (frontseitig), IP20 (rückseitig)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 95 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 85 % (keine Betauung)
Schock	15g mit 11 ms Impulsdauer
Vibration (Betrieb)	1g

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	398 mm / 273 mm / 51 mm (Abmessungen der Frontplatte)

Einbaumaß

Breite / Höhe / Einbautiefe	388 mm / 263 mm / (Einbauausschnitt)

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1190421

IECEE CB Scheme
Zulassungs-ID: US-39088-UL

UL Listed
Zulassungs-ID: E238705

cUL Listed
Zulassungs-ID: E238705

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27330201
ECLASS-15.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-15
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de