EV-T2M3SOS - Shutter für Infrastruktur-Ladedose

1200676

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200676

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect modular, Typ 2, Shutter für Infrastruktur-Ladedose, Gen 2, Zubehör, rund, Hinterwandmontage, M5-Gewinde, mit Branding, mit Kennzeichnung C, zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Ohne Logo, IEC 62196-2, IEC 61851-1, IEC 62196-1, Kompatible Schutzdeckel sind unter Zubehör zu finden.

Produktbeschreibung

Selbstschließende Schutzblende (Shutter) für Infrastruktur-Ladedose

Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1200676
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	XA
Produktschlüssel	XWBFLC
GTIN	4063151263133
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	333,209 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	333,208 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise


Allgemein	Kompatible Schutzdeckel sind unter Zubehör zu finden.

Artikeleigenschaften


Produkttyp	Shutter für Infrastruktur-Ladedose
Produktfamilie	CHARX connect modular
Ausführung	Gen 2
	Zubehör
Ausstattung	mit Branding
	mit Kennzeichnung C
Kompatibilität	kompatibel mit allen CHARX connect Infrastrukur-Ladedosen
	nicht kompatibel mit Easy Mount Schutzdeckeln
Ladestandard	Typ 2
Lademodus	Mode 3, Case B
Bauform (Shutter)	rund
Aufgebrachtes Logo	Ohne Logo
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Maße

Shutter

Maßzeichnung	
Breite	137 mm
Höhe	137 mm
Tiefe	36,95 mm

Bohrmaße

Maßzeichnung	
Breite	60 mm
Höhe	60 mm

Materialangaben

Farbe (Schutzdeckel)	schwarz (9005)
Material (Schutzdeckel)	Kunststoff

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart (Shutter)	IPxxD
Schutzart (Schutzdeckel)	IP54 (mit Schutzdeckel, siehe Zubehör)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 80 °C
Höhenlage	5000 m (über dem Meeresspiegel)

Normen und Bestimmungen

Normen


Normen/Bestimmungen	IEC 61851-1
	IEC 62196-1
Normen/Bestimmungen	IEC 62196-2
Hinweis	AFIR - EU 2025/656 konform

Montage


Montageart Schutzdeckel	Hinterwandmontage (rückseitige Verschraubung)
Durchmesser Befestigungsbohrung	7,00 mm
Befestigungsschrauben	M5-Gewinde

Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung



Explosionszeichnung



Hinterwandmontage

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27144792
ECLASS-15.0	27144792

ETIM

ETIM 10.0	EC002884

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de