# USA 10 - Schienenadapter

1201578

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201578

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schienenadapter, für M3-Schrauben, Tiefe: 7,4 mm, Breite: 10 mm, Höhe: 42,6 mm, Durchmesser: 2,8 mm, Farbe: grau, Montageart: Aufsteckmontage

## Ihre Vorteile

- Die universellen Adapter werden zur Befestigung und Aufnahme von elektrischen oder elektronischen Schaltgeräten eingesetzt
- Für selbstschneidene M3-Schrauben
- Sie dienen dem schutzisolierten Aufbau von Komponenten oder Tragschienen

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1201578 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7114 |
| GTIN | 4017918017392 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,928 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,928 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Montagematerial |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 10 mm |
| Höhe | 42,6 mm |
| Tiefe | 7,4 mm |
| Durchmesser | 2,8 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -40 °C |
| Temperatur Index Isolierstoff (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Aufsteckmontage |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27370419 |
| ECLASS-15.0 | 27370419 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001024 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de