# CRIMPFOX 4 IN 1 - Multifunktionswerkzeug

1200101

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Werkzeug zur Verarbeitung von Aderendhülsen nach DIN 46228-4 0,5 $mm^2$ bis 2,5 $mm^2$ ausgestattet mit Zwangssperre, Magazin, Schneid-, Abisolier-, Verdrill- und Crimpeinheit.

## Ihre Vorteile

- Robust und langlebig durch Einsatz widerstandsfähiger Kunststoffe<br/>und vergüteter Metalle
- Multifunktionale Presszange zum Verarbeiten von<br/>Aderendhülsenbändern nach DIN 46228-4
- Integrierte Zwangssperre stellt gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung sicher
- Bis zu 30 % Zeitersparnis, da notwendige Prozessschritte zur Leiterkonfektion mit nur einem Werkzeug durchgeführt werden können
- Visualisierte Prozessabläufe direkt auf der Zange vereinfachen die Bedienung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1200101 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH3131 |
| GTIN | 4055626042381 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 261,4 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 261 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | Indent-Crimp |
| Produkteigenschaft | Schneiden, Abisolieren, Verdrillen und Crimpen in einem Werkzeug |
| | Werkzeugloser Magazinwechsel für Aderendhülsen |
| | Längenanschlag zum Abisolieren |
| | Mit Zwangssperre |
| Querschnitt min. | 0,5 mm² |
| Querschnitt max. | 2,5 mm² |
| AWG min | 20 |
| AWG max | 14 |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 20 ... 14 |
| Abisolierlänge | 11 mm |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 31,5 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 180 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200101

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 31,129 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de