SF-ASD 16 SET - Akkuschrauber-Set

1200295

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Akkuschraubendreher-Set im Koffer, inkl. Akku, Ladegerät 100 ... 240 V, 2 Bits, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufige Kupplung bis 450 U/min, Sechskant-Schnellanschluss.

Ihre Vorteile

- Akkuschrauber mit 2-Ganggetriebe, Rechts-/Linkslauf und 16-stufiger Kupplung mit Bohrstufe bis 450 U/min
- Einstellbar von 0,2 ... 4,3 Nm
- Komfortable Einhandbedienung in gerader oder abgewinkelter Position
- Kompakte Bauform

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1200295
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH3243
GTIN	4055626666433
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.850 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.750 g
Zolltarifnummer	84672920
Ursprungsland	TW

Set besteht aus

SF-ASD 16 - Akkuschraubendreher

1200294

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200294



Akkuschraubendreher, inkl. Akku, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufiger Kupplung bis 450 U/min, Sechskantschnellanschluss.

SF-ASD 16/CHARGER - Ladegerät

1200296

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200296



Ladegerät, für 100 ... 240 V Netzspannung, Akkuerkennung und Parameterprüfung, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige

SF-ASD 16/ACCU - Akkumodul

1763816

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1763816



Ersatzakku, 3,0 Ah, Lithium-Ionen, 3,6 V, für SF-ASD 16 Akkuschraubendreher

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Drehmomentwerkzeug
Verpackungsart	Koffer
Akkuspannung	3,6 V
Ladezeit Akku	60 min

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	II

Elektrische Eigenschaften

Leistungsaufnahme	10,8 W
Nennspannung U_N	3,6 V DC
	3,6 V DC


Akku

Ladezeit Akku	60,00 min
Akkuspannung	3,60 V DC
Kapazität des Akkus	3,00 Ah

Anschlussdaten

Drehmomentbereich	0,2 Nm ... 4,3 Nm
Abtrieb	6,3 mm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	45 mm
Höhe	172 mm
Länge	266 mm


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	5 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	95 % (<)

Zeichnungen


Maßzeichnung




Schemazeichnung




Schemazeichnung



Schemazeichnung



Schemazeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1200295

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.BE02.B.03066

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21050890
ECLASS-15.0	21050890

ETIM

ETIM 10.0	EC001395

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	33,17 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de