NS 15 PERF 250MM - Tragschiene gelocht

1207644

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207644

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, nach EN 60715, Länge: 250 mm, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Montageart: Standardprofil, Farbe: silberfarben, Aktuelle Maßtoleranzen: Profiltoleranz durch Grat/scharfe Kanten = ±0,5 mm, Anfangsmaß = ±0,5 mm, Lochbild = ±0,5 mm, Position der Löcher = ±0,5 mm, Minimale Schienenlänge: Unperforiert: >20 mm, Perforiert: >100 mm, Letzte Stanzung bei Phoenix Contact: <1750 mm

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1207644
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH8421
GTIN	4046356366021
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene

Maße

Maßzeichnung	
Breite	15 mm
Lochbreite	12,2 mm
Lochhöhe	4,2 mm
Tiefe	5,5 mm
Länge	250 mm
Bohrlochabstand	20 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715


Elektrische Prüfungen

Kurzzeitstromfestigkeit

Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt	10 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit 1s	1,2 kA

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de