CRIMPFOX-DSUB 5 - Crimpzange

1212111

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für D-SUB-Kontakte, High-Density, 0,08 - 0,5 mm^2, B-Crimp, inklusive Kontaktaufnahme

Ihre Vorteile

- Seitliche Leitereinführung
- Entriegelbare Zwangssperre
- Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft
- Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212111
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3136
GTIN	4046356453899
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	445,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	442,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Seitliche Leitereinführung
	Entriegelbare Zwangssperre
	Gekennzeichnete Gesenkstationen

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,08 mm²
Querschnitt max.	0,22 mm²
AWG min	28
AWG max	26

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	0,08 mm²
Querschnitt max.	0,22 mm²
AWG min	28
AWG max	26

Crimpstelle 3

Querschnitt min.	0,22 mm²
Querschnitt max.	0,5 mm²
AWG min	26
AWG max	22

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,08 mm² ... 0,5 mm²
Querschnittsbereich AWG	28 ... 22

Maße


Breite	18 mm
Höhe	59 mm
Länge	198 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zeichnungen

Produktzeichnung



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212111

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de