NS 35/15 PERF 250MM - Tragschiene gelocht

1207656

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207656

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1207656
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH8422
GTIN	4046356366540
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	153,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	153,7 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Lochbreite	15 mm
Lochhöhe	6,2 mm
Tiefe	15 mm
Länge	250 mm
Bohrlochabstand	25 mm

Materialangaben

Farbe	silber
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	ähnlich EN 60715


Elektrische Prüfungen

Kurzzeitstromfestigkeit

Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt	25 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit 1s	3 kA

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de