WF 1000 - Abisolierautomat

1212149

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212149

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abisolierautomat mit integriertem Grafikdisplay, für Leiter und Leitungen bis 6 mm Durchmesser, 230-V-Ausführung

Ihre Vorteile

- Individuelle Einstellung der Abisoliermaße geschieht über Drehknöpfe und wird visuell auf dem großen Display angezeigt
- Mehradrige Leitungen bis 6 mm Durchmesser können ebenso abisoliert werden
- Teilabzug der Isolation ist möglich
- Die Klemmkraft stellt sich automatisch auf die erforderliche Abzugskraft ein
- Kompakter Abisolierautomat für das automatische Abisolieren von Leitern mit 0,08 mm² ... 6 mm² Querschnitt
- Auch Sonderisolationen wie z. B. PTFE und Silikon lassen sich neben den Standard-Isolationen abisolieren
- Druckstellen auf empfindlichen Isolationen werden vermieden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212149
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BK
Produktschlüssel	BH3221
GTIN	4046356457026
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	11.250 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	11.250 g
Zolltarifnummer	84798100
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Abisolierautomat
Teilabzugslänge	2 mm ... 20 mm
Einführlänge minimal	15 mm
Maximaler Durchlass	6
Produkteigenschaft	Stufenlose Einstellung von Durchmesser, Abisolierlänge und Abzugslänge
	Standard V-Messer für den gesamten Querschnittsbereich
	Integrierter, rücksetzbarer Zähler
	Einlegen der Litzen von oben und vorne
	Automatisch einstellende Klemmkraft
	Tragegriff für wechselnde Arbeitsplätze
Querschnitt min.	0,08 mm²
Querschnitt max.	6 mm²

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich	50 Hz
Leistungsaufnahme	160 VA
Nennspannung U_N	230 V

Versorgung

Versorgungsspannungsbereich	230 V (50 Hz)

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,08 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	28 ... 10
Abisolierlänge	2 mm ... 20 mm

Maße

Artikelabmessungen

Breite	141 mm
Höhe	221 mm
Länge	363 mm
Durchmesser	6 mm
Durchmesser Leitereinführöffnung	6 mm

Außenmaß

Außendurchmesser	6 mm

Steckverbinder

Steckertyp	Steckgesicht Typ EF

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	≤ 6,00 mm

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212149

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01549

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	17130102
ECLASS-15.0	17130102

ETIM

ETIM 10.0	EC002778

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	34, 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	353172f8-8c4b-4517-85e0-85492cc99be0

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de