CRIMPFOX-P SR 6 - Crimpzange

1212755

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212755

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpzange, für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder 2,5 ... 6 mm^2 , Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe

Ihre Vorteile

- Für flexible Leitungen der Klasse 5 nach IEC 60228
- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung
- Parallele Bewegungsabläufe der Gesenke für symmetrische und optimale Crimpergebnisse
- Hohe Crimpkraft bei geringer Handkraft

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212755
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3139
GTIN	4046356906203
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.168,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	992,9 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung	Für Crimpkontakte von 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, der Serie PV-FT-CCF..., PV-FT-CCM..., PV-FT-C3F..., PV-FT-C3M..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage
Hinweis zur Anwendung	Für Crimpkontakte von 2,5 mm²...6,0 mm², AWG 14...AWG 10, der Serie PV-C3F…, PV-C3M…, die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	B-Crimp
Produkteigenschaft	Für SUNCLIX Solar-Crimpverbinder
	Präzise und parallele Gesenkführung
	Ausgestattet mit Positionierhilfe
	Langer Griff
	Entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Querschnitt max.	4 mm²
AWG max	12

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	6 mm²
Querschnitt max.	10 mm²
AWG max	10

Crimpstelle 3

Querschnitt max.	2,5 mm²
AWG max	14

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	2,5 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	14 ... 10

Maße

Breite	112 mm
Höhe	60 mm
Länge	290 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de