CRIMPFOX CENTRUS 6S - Presszange

1213144

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, für unisolierte und isolierte Aderendhülsen DIN 46228 Teil 1 und 4 von 0,14 mm^2 ... 6 mm^2, ebenfalls für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung , seitliche Einführung, ausgestattet mit Fallschutz

Ihre Vorteile

- Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
- Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
- Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
- Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
- Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1213144
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4055626212678
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	459,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	379,2 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	DIN 46228-1, DIN 46228-4

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Anwendungsbereich	TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm²
Verpressung	Vierkant-Crimp
Produkteigenschaft	Selbsteinstellendes Crimpgesenk
	Integrierter Fallschutz
	Kompakt, leicht und optimal ausbalanciert
	Geringe Griffweite
	Ergonomischer Zwei-Komponenten-Griff
	Geringe Betätigungskraft
	Für TWIN-Aderendhülsen geeignet
	Griff mit Antirutschpad
	Werkzeuglos entriegelbare Zwangssperre

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,14 mm²
Querschnitt max.	6 mm²
AWG min	26
AWG max	10

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm² ... 6 mm² (2 x 0,5 mm² ... 2 x 4 mm²)
Querschnittsbereich AWG	26 ... 10 (2 x AWG 20 ...2 x AWG 12)

Maße

Breite	70 mm
Höhe	21 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213144

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de