# CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS - Presszange

1213164

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 6S

## Ihre Vorteile

- Zwangsperre sorgt für gleichbleibend hochwertige Qualität der Crimpergebnisse
- Ergonomische Griffkontur sorgt für eine angenehme, ermüdungsarme Handhabung
- Liegt mit einer besonders kleinen Griffweite perfekt in jeder Hand
- Bis zu 30 % reduzierte Betätigungskraft durch optimierte Hebelübersetzung
- Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülse
- Stabiler Kunststoffbügel über dem Zangenkopf schützt das Werkzeug vor Sturzschäden

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1213164 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BP |
| Produktschlüssel | BH313V |
| GTIN | 4055626212692 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 463,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 330,85 g |
| Zolltarifnummer | 82032000 |
| Ursprungsland | SE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | DIN 46228-1, DIN 46228-4 |

Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| California Proposition 65 | Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpwerkzeug |
| Verpressung | Vierkant-Crimp |

Crimpstelle 1

| | |
|---|---|
| Querschnitt min. | 0,14 mm² |
| Querschnitt max. | 6 mm² |
| AWG min | 26 |
| AWG max | 10 |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Querschnittsbereich metrisch | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Querschnittsbereich AWG | 26 ... 10 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 70 mm |
| Höhe | 21 mm |
| Länge | 180 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz/grün |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1213164

**EAC**
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 21043811 |
| ECLASS-15.0 | 21043811 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000168 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de