# NS 35/ 7,5 PERF 2M NZ REF CUT - Tragschiene gelocht

1210239

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210239

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 25 Stück (50 m), nach EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silber

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1210239 |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Mindestbestellmenge | 25 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7243 |
| GTIN | 4046356528580 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 660 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 660 g |
| Zolltarifnummer | 72166190 |
| Ursprungsland | DE |

# NS 35/ 7,5 PERF 2M NZ REF CUT - Tragschiene gelocht

1210239


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210239

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Tragschiene |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 35 mm |
| Lochbreite | 15 mm |
| Lochhöhe | 6,2 mm |
| Tiefe | 7,5 mm |
| Länge | 2000 mm |
| Bohrlochabstand | 25 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | silberfarben |
| Material | Stahl |
| Beschichtung | verzinkt, dickschichtpassiviert |

### Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Anschluss gemäß Norm | IEC / EN |
| Prüfungen | nach EN 60715 |

### Elektrische Prüfungen

Kurzzeitstromfestigkeit

| | |
|---|---|
| Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt | 16 mm² |
| Kurzzeitstromfestigkeit 1s | 1,92 kA |
| Maximal zulässiger thermischer Nennstrom bei PEN-Funktion | 150 A |


# NS 35/ 7,5 PERF 2M NZ REF CUT - Tragschiene gelocht

1210239

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1210239

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400602 |
| ECLASS-15.0 | 27400602 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001285 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,549 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de