CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS - Presszange

1212775

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212775

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt CRIMPFOX-RCI 6 CUS

Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm ^{2} ... 6,0 mm^2 (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, asymmetrisch

Ihre Vorteile

- Die CRIMPFOX-RCI 6 /... runden das Programm der Kabelschuh-Quetschzangen nach oben ab
- Präzise gefertigte Gesenke bieten eine gleichbleibend hohe Qualität bei der Kontaktverarbeitung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1212775
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH313V
GTIN	4046356943024
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	680,47 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	680,47 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpwerkzeug
Verpressung	Oval-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	0,5 mm²
Querschnitt max.	1,5 mm²
AWG min	20
AWG max	16

Crimpstelle 2

Querschnitt min.	1,5 mm²
Querschnitt max.	2,5 mm²
AWG min	16
AWG max	14

Crimpstelle 3

Querschnitt min.	4 mm²
Querschnitt max.	6 mm²
AWG min	12
AWG max	10

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,5 mm² ... 6 mm²
Querschnittsbereich AWG	20 ... 10

Maße

Breite	25 mm
Höhe	68 mm
Länge	256 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212775

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de