# PSR-ESS-ACC-CB1-C5 - Modulhalter

1221745

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1221745

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Modulhalter für modulare Not-Halt-Schalter, verbindet Kontaktblock und Betätiger mit Bajonettverschluss, geeignet für 5 Elemente

## Produktbeschreibung

Phoenix Contact Not-Halt-Schalter sind elektromechanische Schaltgeräte mit Schutzfunktion. Sie dienen zur sicheren Abschaltung oder Stillsetzung von Maschinen und Anlagen, um Personen- und Sachschaden zu vermeiden oder zu verringern. Das Portfolio umfasst eine modulares System sowie eine vorkonfigurierte Lösung. Die modularen Not-Halt-Schalter bestehen aus folgenden Komponenten: - Betätiger PSR-ESS-M0-H100 /...110 / ...120 - Modulhalter PSR-ESS-ACC-CB1-C... - Sicherer Kontaktgeber PSR-ESS-ACC-CB1-NC-SC oder PSR-ESS-ACC-CB1-SM-SC Weitere Kontaktgeber können nach Bedarf kombiniert werden.

## Ihre Vorteile

- Modulares System ermöglicht wirtschaftliche Lösung für individuelle Einsatzzwecke
- Bajonettverschluss ermöglicht die werkzeuglose Verbindung mit dem Betätiger

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1221745 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DD |
| Produktschlüssel | DNA62Z |
| GTIN | 4063151310844 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 21,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16,8 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |

| | |
|---|---|
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise


Hinweis zur Anwendung

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Modulhalter |
| Produktfamilie | Modulare Not-Halt-Schalter |
| Anwendung | Halter für 5 Elemente |
| Anzahl | 5 (PSR-ESS-Elemente) |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 45,3 mm |
| Höhe | 50,8 mm |
| Tiefe | 25,2 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | PA |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 85 °C (Umgebungstemperatur der eingesetzten Betätiger und Kontaktgeber beachten) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -50 °C ... 85 °C |
| Einsatzhöhe | max. 2000 m (über NN) |
| Schock | 15g / 11 ms, gemäß IEC 60068-2-27 |
| Vibration (Betrieb) | 10 Hz ... 500 Hz, 0,35 mm Amplitude, 5g, gemäß IEC 60068-2-6 |

### Montage

| | |
|---|---|
| Einbaulage | beliebig |
| Durchmesser Befestigungsbohrung | 22,30 mm |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Abmessungen (in mm)

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1221745

**UL Listed**
Zulassungs-ID: E140324

**cUL Listed**
Zulassungs-ID: E140324

**Functional Safety**
Zulassungs-ID: B 029429 0031 Rev01

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371226 |
| ECLASS-15.0 | 27371226 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001020 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31163000 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,158 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de