ERS 1000-L WH - Raumbediengerät

1222440

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1222440

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Produktfoto zeigt eine Variante des Artikels

Emalytics Room Switch - kompaktes Bediengerät für Raumfunktionen wie Beleuchtung, Verschattung und Temperatureinstellung. Mit LSA-Anschluss. Versorgung über PoE. Kostenloser Treiber für die Integration in das Niagara-Framework.

Produktbeschreibung

Das flexibel konfigurierbare Raumbediengerät ERS 1000 eignet sich zum Einbau in viele Standard-Schalterprogramme. Optional kann das Gerät mit verschiedenen Sensoren kombiniert werden. Die Bedienung erfolgt durch eine intuitive Menüführung über das Farbdisplay und Kurzhubtasten. Die Ansteuerung des ERS 1000 erfolgt über einen Treiber für das Niagara-Framework. Die Software für Betrieb und Konfiguration ist kostenfrei und kann über den Niagara Marketplace und über die Emalytics-Installationen des ILC 2050 BI heruntergeladen werden.

Ihre Vorteile

- Ein einziges Bediengerät für vielfältige Raumfunktionen
- Intuitive Bedienung dank Farb-Display und Kurzhubtasten
- Sonderfunktionen wie Szenensteuerung und Informationsanzeige
- Integration in die IT-Infrastruktur mittels Ethernet-Schnittstelle
- Einfache Einbindung und Konfiguration im Gebäudemanagementsystem Emalytics
- Messung des Raumklimas durch Erweiterung mit Sensormodulen
- Stromversorgung über Ethernet

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1222440
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück

Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRHAEA
GTIN	4063151312244
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	214 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	162 g
Zolltarifnummer	85371098
Ursprungsland	AT

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Raumbediengerät

Isolationseigenschaften

Schutzklasse	III

Rechnerdaten

Audio	integrierte Lautsprecher
Tasten	4
Sonderausstattung	Helligkeitssensor
	Annäherungssensor

Display

Display-Typ	4.6 cm / 1.8"-TFT

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	1,7 W

Versorgung

Versorgungsspannung	48 V DC (PoE)

Schnittstellen

Netzwerk	1x Ethernet (10/100 Mbit/s), LSA

Maße

Einbaumaß

Breite / Höhe / Einbautiefe	56 mm / 56 mm / 50 mm (Einbau in Unterputzdose)

Materialangaben

Farbe (Betätigungselement)	verkehrsweiß (RAL 9016)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP30
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 40 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-30 °C ... 80 °C

Montage

Montageart	Unterputzdose

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27330201
ECLASS-13.0	27330201

ETIM

ETIM 10.0	EC001412

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	25,786 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de