# RC-09P1NC20000X - Kontakteinsatz

1240623

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1240623

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Die Abbildung zeigt die 6-polige Produktvariante

Kontakteinsatz, M23, Polzahl: 8+1, Kontaktart: Stift, Einlötanschluss, Serie: RC, TU, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1240623 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABRAFU |
| GTIN | 4063151426637 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 13,24 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,62 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kontakteinsatz |
| Serie | RC |
| | TU |
| Anwendung | Signal |
| Polzahl | 9 |
| Steckgesicht | 8+1 |
| Kodierung | N |
| Gewindeart | M23 |

### Elektrische Eigenschaften

Kontakt: Kontaktgruppe 1

| | |
|---|---|
| Kontaktdurchmesser | 2 mm |
| Nennstrom $I_N$ | 20 A |
| Nennspannung $U_N$ | 48 V AC |
| | 74 V DC |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |

Kontakt: Kontaktgruppe 2

| | |
|---|---|
| Kontaktdurchmesser | 1 mm |
| Nennstrom $I_N$ | 8 A |
| Nennspannung $U_N$ | 48 V AC |
| | 74 V DC |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Einlötanschluss |

### Steckverbinder

| | |
|---|---|
| Drehsinn | Standard |


### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Steckzyklen | 50 |


## Zeichnungen

Maßzeichnung





Maßzeichnung

Schemazeichnung




Polbild

Bohrplan/Lötpadgeometrie



## Klassifikationen

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC003557 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de