HC-STA-B24/B16-CESFD-PL-BK - Gehäuse

1252472

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse B24, für Querbügel, Material: PA, gerade, Höhe: 99,5 mm, Kabelverschraubung: ohne, Adaptertülle für das Kabeleinführungssystem CES, Optimal kombinierbar mit modularen Kontakteinsätzen

Produktbeschreibung

Adaptertülle für die Kombination des Kabeleinführungssystems CES mit der Steckbarkeit eines HEAVYCON-Gehäuses. Durch die Kombination der Kabeleinführungssystems CES und der Adaptertülle können mehrere Leiter komfortabel in einen Steckverbinder eingeführt werden.

Ihre Vorteile

- Möglichkeit der Kennzeichnung mittels Bezeichnungsschild 9 x 20 mm
- Einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HEAVYCON-Gehäuse
- Halogenfreier Kunststoff
- Beschriftungsschild anbringbar

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1252472
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7CZX
GTIN	4063151360610
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	221,33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	211,05 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Für Modulträgerrahmen B24

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Bauform	B24
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	57,3 mm
Höhe	99,5 mm
Länge	122,2 mm

Materialangaben

Material Gehäuse	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Pin

Montage

Montagehinweis	Das Gehäuse muss durch den B16-Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ergänzt werden (Art.-Nr. 0801659). Durch die Kombination mit dem Dichtrahmen mit Schraubverriegelung ist eine einfache Montage mehrerer Leitungen in ein HC-Gehäuse möglich.


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1252472

UL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E255026

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de