EML-LPR-D (100X73)R SR - Etikett

1255582

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255582

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Etikett, detektierbar, Rolle, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 73 mm, Textfeldbreite: 100 mm

Ihre Vorteile

- Detektierbaren selbstklebenden Etiketten mit Schutzlaminat EML-LPR-D ... für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Betriebsmitteln im Steuerungs-, Anlagen- und Schaltschrankbau im Bereich der Lebensmittelindustrie.
- Durch die integrierte Metallfolie ist das Etikett detektierbar und kann durch ein Detektionsgerät erkannt werden
- Die EML-LPR-D-Etiketten besitzen ein Schutzlaminat, das nach dem Aufkleben des Etiketts über die gesamte Druckfläche geklebt wird. Die Druckinformation wird vor äußeren Einflüssen wie dem täglichen Reinigen der Anlagen mit aggressiven Reinigern geschützt
- Durch seine sehr hohe Klebekraft kann das Etikett auf raue, strukturierte und niederenergetische Oberflächen platziert werden
- In Kombination mit dem Farbband THERMOMARK-RIBBON 110 wird ein gutes Druckbild erzeugt
- Das Material wurde von der ISEGA für den Einsatz im Bereich der Lebensmittelindustrie geprüft und freigegeben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1255582
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2411
GTIN	4063151362737
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2.227,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	22,22 g
Zolltarifnummer	39199080
Ursprungsland	SE

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Aufgrund der unterschiedlichen Detektionseigenschaften von Metalldetektoren ist die Eignung in der realen Applikation durch den Installateur/Endanwender zu prüfen
Allgemein	Dieses Material ist für die Rollendrucker THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0 nur mit einem externen Rollenhalter verarbeitbar.
Hinweis zur Anwendung	Die Typenschilder erfüllen bei der vorgesehenen Verwendung die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 1935/2004 des Europäischen Parlaments und des Rats vom 27 Oktober 2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen sowie des Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittel-Gesetzbuchs. Die Typenschilder EML-LPR-D (…x…)R xx können sicher für die Kennzeichnung von Maschinen zur Verarbeitung von Lebensmitteln verwendet werden.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gerätemarker
Produkteigenschaft	detektierbar, mit Schutzlaminat

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	500
Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	1
Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer

Maße

Breite	100,00 mm
Höhe	73,00 mm
Tiefe	0,24 mm

Textfeld

Textfeldbreite	100 mm
Textfeldhöhe	73 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Polyester
Material Basiselement	Polyester
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 150 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
Ergebnis	Prüfung bestanden
Prüfdauer	96 h
Verfahren	Künstliche Bestrahlung.

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)
Isopropanol (99 %) [67-63-0]	Prüfung bestanden
n-Hexan [CAS No. 110-54-3]	Prüfung bestanden
Wasser + Waschbenzin [CAS No. 64742-82-1]	Prüfung bestanden

Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Montageart	kleben

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1255582

cULus Recognized
Zulassungs-ID: MH48542

ISEGA
Zulassungs-ID: 61125 U 23

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de