

CRIMPFOX DUO 16S CUS - Presszange

1264087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1264087>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm², Querschnitt max.: 16 mm², für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm², automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: quadratisch

Ihre Vorteile

- Crimpen an schlecht zugänglichen Stellen dank drehbarem Gesenk
- Komfortable Handhabung durch geringe Griffweite bei optimalem Handkraftverlauf
- Prozesssicher dank Zwangssperre und selbsteinstellendem Gesenk
- Für TWIN-Hülsen geeignet durch die stufenlose Selbsteinstellung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1264087
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3131
GTIN	4063151377823
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	391 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	391 g
Zolltarifnummer	82032000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX DUO 16S CUS - Presszange



1264087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1264087>

Technische Daten

Hinweise

Allgemein

DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F

Artikeleigenschaften

Verpressung

Vierkant-Crimp

Crimpstelle 1

Querschnitt min.	16 mm ²
Querschnitt max.	0,14 mm ²
AWG min	26
AWG max	6

Elektrische Eigenschaften

Sicherung

DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F

Anschlussdaten

Leiteranschluss

Querschnittsbereich metrisch	0,14 mm ² ... 16 mm ² (2 x 0,5 mm ² ... 2 x 6 mm ²)
Querschnittsbereich AWG	26 ... 6 (2 x AWG ... 10)

Maße

Breite	65 mm
Höhe	25 mm
Länge	180 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz/grün
Material	Stahl mit Kunststoffgriff

CRIMPFOX DUO 16S CUS - Presszange



1264087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1264087>

Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1264087>



EAC

Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

CRIMPFOX DUO 16S CUS - Presszange



1264087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1264087>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811
ECLASS-15.0	21043811

ETIM

ETIM 10.0	EC000168
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

CRIMPFOX DUO 16S CUS - Presszange



1264087

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1264087>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de