FPM 23.8 69K - Monitor

1261659

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1261659

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung ähnlich

Hygiene-Monitor mit 60.5 cm / 23.8"-TFT-Display (Kapazitiver Multi-Touch-Bildschirm), 1920 x 1080 Pixel (Full HD) im rundum geschlossenes Edelstahlgehäuse ohne Schrauben und Kanten.

Ihre Vorteile

- Robust und leistungsfähig unter extremen Bedingungen
- Stabil und beständig durch ein geschlossenes Edelstahlgehäuse
- Hygienisches Design mit passiver Kühlung
- Einfache Montage durch Galgenadapter oder VESA Adapter
- Kapazitives Multi-Touch-Display für komfortable Mehrfinger-Bedienung mit Handschuhen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1261659
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DQ
Produktschlüssel	DRBBAD
GTIN	4063151371845
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	13,8 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	10,6 g
Zolltarifnummer	85285210
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Bestellhinweis:	Bitte beachten Sie, dass für den Betrieb des Gerätes ein unter "Zubehör" aufgeführter Adapter notwendig ist.

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Monitor

Rechnerdaten

Prozessor	ohne Prozessor
Betriebssystem	ohne Betriebssystem
Arbeitsspeicher	ohne Arbeitsspeicher
Datenspeicher	ohne Datenspeicher
Kühlung	passiv
Steckplätze	ohne Steckplatz
Sonderausstattung	ohne

Display

Display-Typ	60.5 cm / 23.8"-TFT
Bildschirmauflösung	1920 x 1080 Pixel (Full HD)
Touch-Technologie	projektiv-kapazitiv (PCAP)
Display-Beleuchtungstyp	LED
Helligkeit	400 cd/m²
MTBF	30000 h
Farbpalette	16,2 Mio. Farben
Ablesewinkel links	89,00 °
Ablesewinkel rechts	89,00 °
Ablesewinkel oben	89,00 °
Ablesewinkel unten	89,00 °

Systemeigenschaften

Anwender-Software	ohne Anwender-Software

Elektrische Eigenschaften

Versorgung

Versorgungsspannung	24 V DC
Versorgungsspannungsbereich	18 V DC ... 30 V DC

Schnittstellen

Schnittstellen	3x USB 2.0
	1x USB-Slave

Optionale Schnittstellen	ohne optionale Schnittstelle
Monitorausgang	1x DisplayPort
	1x HDMI
Netzwerk	ohne Netzwerk
Bussystem	ohne Bussystem

Maße

Außenmaß

Breite / Höhe / Tiefe	578 mm / 347 mm / 67 mm

Materialangaben

Material Frontplatte	Glas (3 mm), gehärtet und entspiegelt
Material Gehäuse	Edelstahl, rundum geschlossen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP69K
Umgebungstemperatur (Betrieb)	0 °C ... 45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	10 % ... 85 % (keine Betauung)
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	10 % ... 85 % (keine Betauung)
Schock	DIN EN 60068-2-27
Vibration (Betrieb)	DIN EN 60068-2-6

Montage

Montageart	VESA-Halterung (mittels Adapter)
	Rohrmontage (mittels Adapter)
Halterungssystem	VESA MIS-D 100 C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19200201
ECLASS-15.0	19200201

ETIM

ETIM 10.0	EC004862

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211900

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Boric acid(CAS-Nr.: Nicht zutreffend)
	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	67d77617-81e3-4a9e-a09a-e431876b3fe2

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de