FL SWITCH 4800E-P1B - Powermodul

1312459

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1312459

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Modulare Spannungsversorgung für Managed Switche FL SWITCH 48... . Großer Eingangsspannungsbereich 36 V DC bis 75 V DC.



Ihre Vorteile

- Netzwerkstruktur nach IEC 61850
- IEEE 1613

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1312459
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DL
Produktschlüssel	DNN125
GTIN	4063151563264
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	979,3 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	690 g
Zolltarifnummer	85176200
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Power-Modul

Eingangsdaten

Eingangsspannung	48 V DC
Eingangsnennspannungsbereich	36 V DC ... 75 V DC
Eingangsspannungsbereich DC	36 V DC ... 75 V DC

Anschlussdaten

Eingang

Anschlussart	Schraubanschluss
Leiterquerschnitt starr min	0,8 mm²
Leiterquerschnitt starr max	6 mm²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,8 mm²
Leiterquerschnitt flexibel max.	6 mm²
Leiterquerschnitt AWG min	18
Leiterquerschnitt AWG max	10

Maße

Breite	151 mm
Höhe	40 mm
Tiefe	214 mm

Materialangaben

Farbe (Gehäuse)	schwarz (RAL 9005)
Material Gehäuse	Stahl

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 95 % (keine Betauung)

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 61850

Montage

Montageart	Rack-Montage (mit Halterung)
Halterungssystem	19"-Rack

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27040701
ECLASS-15.0	27040701

ETIM

ETIM 10.0	EC002540

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de