PLD E 706 W 395 E - LED-Schaltschrankleuchte

1319565

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1319565

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



LED-Schaltschrankleuchte, 230 V AC, Länge: 395 mm, Schutzart: IP20, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp E (z. B. für Frankreich und Belgien), inklusive Montagezubehör

Produktbeschreibung

Die LED-Leuchte ist zur Beleuchtung in Schaltschränken vorgesehen. Die integrierte Optik sorgt hierbei für eine optimale Ausleuchtung des Schaltschranks. Sie können mehrere Leuchten hintereinander schalten. Ein integrierter Bewegungsmelder schaltet die Leuchte ein und aus.

Ihre Vorteile

- Integrierter Bewegungsmelder spart Dispositions- und Installationskosten für Türpositionsschalter
- Steckdose ermöglicht den Betrieb von externen Geräten auch bei spannungsfreiem Schaltschrank
- Einsparung von Verkabelungsaufwand bei angereihten Schaltschränken dank Serienschaltung
- Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter Optik
- LED-Lebensdauer von 50.000 h (L70-Wert) vermeidet Leuchtmitteltausch

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1319565
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	DRL235
GTIN	4063151605308
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.184,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	860 g
Zolltarifnummer	94054239
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Schaltschrankleuchte
Anwendung	Schaltschrank
Einbaulage	beliebig
Ländertypisch verwendbar in	Frankreich
	Belgien
	Polen
Besondere Eigenschaften	mit Bewegungsmelder
	Steckdosentyp E (z. B. für Frankreich und Belgien)
	inklusive Montagezubehör
Steckdosentyp	Typ E

Elektrische Eigenschaften

Versorgung: Modulelektronik

Anschlussart	Installationssteckverbinder
Polzahl	3
Versorgungsspannung	230 V AC (50/60 Hz)
Stromaufnahme	max. 16 A
Leistungsaufnahme	13 W

Signalisierung

Bewegungsmelder


Erfassungsdistanz	max. 5 m
Erfassungswinkel	100 °
Leuchtdauer	5 min (retriggert)

Lichteigenschaften

Art des Leuchtmittels	LED
Anzahl LEDs	36
Farbtemperatur	5700 K
Farbwiedergabeindex	85
Lichtstrom	1200 lm (Nettolichtstrom)
Beleuchtungsstärke	max. 3300 lx (Abstand 50 cm)
	max. 1040 lx (Abstand 1 m)
Verordnung	Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015
Energieeffizienzklasse	E (1 Lichtquelle)

Hinweis	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Maße

Maßzeichnung	
Breite	118 mm
Höhe	55 mm
Länge	395 mm

Materialangaben

Material	Aluminium (Gehäuse)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 60 °C
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	5 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	5 % ... 90 %

Mechanische Prüfung

Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6	5g
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	25g
Dauerschock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27	10g

Normen und Bestimmungen


Schutzklasse	I

Montage

Montageart	Schraubmontage
	Rastmontage
Einbaulage	beliebig


Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

Schemazeichnung




Anschluss einer Leuchte

Schemazeichnung



Serienschaltung zweier Leuchten

Schemazeichnung



Steckdose Typ E

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182808
ECLASS-15.0	27182808

ETIM

ETIM 9.0	EC000321

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de