# HC-B16-BCFD-P-BK - Schutzdeckel

1346539

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346539

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B16, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,4 mm, Dichtung: nein



## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1346539 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7AZC |
| GTIN | 4063151660772 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 26 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,22 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten


### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | Schutzdeckel für Unterbaugehäuse mit Querbügel |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schutzdeckel |
| Gehäuseart | Schutzdeckel |
| Bauform | B16 |
| Fangschnur vorhanden | ja |
| Dichtung vorhanden | nein |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 43,4 mm |
| Höhe | 26,4 mm |
| Länge | 98 mm |
| Durchmesser Fangschnuröse | 40 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Schutzdeckel | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Schutzdeckel | PC |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Doppelöse zur Montage an einer Leitung / unter Schraubenkopf |
| | Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346539

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE000037S

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ECLASS-15.0 | 27440208 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002314 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de