# EV-T2SOCR-PA - Schutzdeckel

1388393

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1388393

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



CHARX connect modular, Typ 2, Schutzdeckel, Gen 2 Premium, Zubehör, rund, Vorderwandmontage, M5-Gewinde, mit Branding, mit LED (gemeinsamer Anodenanschluss), zur Anbringung an Infrastruktur-Ladedosen, Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo, IEC 62196-2

## Produktbeschreibung

Selbstschließender Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose

## Ihre Vorteile

- Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
- Individuelles Branding durch Verwendung Ihres eigenen Logos
- Zuverlässiger Schutz Ihrer Ladedose vor Wetter und Vandalismus

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1388393 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | XA |
| Produktschlüssel | XWBFLC |
| GTIN | 4063151767044 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 151,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 227,8 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schutzdeckel für Infrastruktur-Ladedose |
| Produktfamilie | CHARX connect modular |
| Ausführung | Gen 2 Premium |
| | Zubehör |
| Ausstattung | mit Branding |
| | mit LED (gemeinsamer Anodenanschluss) |
| Kompatibilität | kompatibel mit allen CHARX connect Infrastrukur-Ladedosen |
| | kompatibel mit CHARX connect modular Shutter |
| Ladestandard | Typ 2 |
| Lademodus | Mode 3, Case B |
| Bauform (Schutzdeckel) | rund |
| Aufgebrachtes Logo | Eingeprägtes PHOENIX CONTACT-Logo |
| Kundenvariationen | Auf Anfrage |


### Elektrische Eigenschaften

LED-Funktion


| | |
|---|---|
| Anwendung | zur Anzeige des Ladestatus |
| Position | im Rahmen des Schutzdeckels |
| Anschlussausführung | gemeinsame Anode |

### Maße

Schutzdeckel

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Tiefe | 22,9 mm |
| Durchmesser | 109,2 mm |

Bohrmaße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 60 mm |

| | |
|---|---|
| Höhe | 60 mm |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe (Schutzdeckel) | schwarz (9005) |
| Material (Schutzdeckel) | Kunststoff |

## Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Art der Deckelbewegung | Selbstschließend |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart (Schutzdeckel) | IP54 |
| | IK08 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 50 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höhenlage | 5000 m (über dem Meeresspiegel) |

## Normen und Bestimmungen


| | |
|---|---|
| Normen/Bestimmungen | IEC 62196-2 |
| Hinweis | AFIR - EU 2025/656 konform |

## Montage


| | |
|---|---|
| Montageart Schutzdeckel | Vorderwandmontage (rückseitige Verschraubung) |
| Befestigungsschrauben | M5-Gewinde |

## Zeichnungen


Maßzeichnung



Maßzeichnung




Explosionszeichnung



Hinterwandmontage

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27144792 |
| ECLASS-15.0 | 27144792 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002884 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 24e2ae68-0053-4bc3-b5e4-4d6752eb0231 |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 5,047 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de