
# FR 1,27/ 68-SR - Zugentlastung

1399648

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1399648

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.




Zugentlastung, Polzahl: 68, Rastermaß: 1,27 mm, Farbe: schwarz



## Ihre Vorteile

- Design-in-Support bei der Geräteentwicklung durch MCAD-/ECAD-Daten und kostenlosen Musterservice
- Vorkonfektioniert bestellbar: IDC-Federleisten mit Flachbandkabel erlauben den sofortigen Einsatz im Gerät

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1399648 |
| Verpackungseinheit | 200 Stück |
| Mindestbestellmenge | 200 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AB |
| Produktschlüssel | AAXZAA |
| GTIN | 4063151785949 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,67 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,65 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Dokumentation | Aktuelle Dokumente wie 3D-Modelle, Produktfamilienzeichnungen, Datenblätter oder Verpackungszeichnungen stehen im Download Center zur Verfügung. |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Zugentlastung |
| Produktfamilie | FR 1,27/...-SR |
| Polzahl | 68 |
| Rastermaß | 1,27 mm |

Bestückung

| | |
|---|---|
| Teilbestückung | Nein |

### Maße

| | |
|---|---|
| Rastermaß | 1,27 mm |
| Breite [w] | 47,41 mm |
| Höhe [h] | 10,75 mm |
| Länge [l] | 4,95 mm |

### Materialangaben

Materialangaben - Gehäuse

| | |
|---|---|
| Farbe (Gehäuse) | schwarz (9005) |
| Isolierstoff | LCP |
| Isolierstoffgruppe | IIIb |
| CTI nach IEC 60112 | 150 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Steckverbinder

Anschluss 1

| | |
|---|---|
| Isolierstoff | LCP |
| CTI nach IEC 60112 | 150 |

### Verpackungsangaben

| | |
|---|---|
| Verpackungsart | verpackt im Karton |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-15.0 | 27440392 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,056 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de