NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht

1401763

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401763

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene gelocht, Verpackungsvariante mit 10 Stück (20 m), nach EN 60715, Material: Aluminium, unbeschichtet, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Ihre Vorteile

- Alle Tragschienen sind auch in konfektionierter Ausführung lieferbar
- Auf hohe Maßgenauigkeit und Oberflächenvergütung ist besonderer Wert gelegt worden
- Die Ausführung der Tragschienen entspricht der Europa-Norm EN 60715

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1401763
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE7225
GTIN	4017918020521
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	115 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	115 g
Zolltarifnummer	76042990
Ursprungsland	DE

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht

1401763


https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401763

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene

Maße

Maßzeichnung	
Breite	15 mm
Lochbreite	12,2 mm
Lochhöhe	4,2 mm
Tiefe	5,5 mm
Länge	2000 mm
Bohrlochabstand	20 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Aluminium
Beschichtung	unbeschichtet

Normen und Bestimmungen

Anschluss gemäß Norm	IEC / EN
Prüfungen	nach EN 60715


Elektrische Prüfungen

Kurzzeitstromfestigkeit

Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt	16 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit 1s	1,92 kA
Maximal zulässiger thermischer Nennstrom bei PEN-Funktion	76 A

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Tragschiene gelocht

1401763

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1401763

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de