VS-MP-PPC/CG-10G - Kupplung

1403678

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403678

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kupplung, Variante 14, CAT6$_A$, Anschlussart: Schneidklemmanschluss, Material: Metall, Schutzart: IP65, Farbe: schwarz

Produktbeschreibung

Push-Pull-Kupplung Daten, Variante 14

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1403678
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOFB
GTIN	4046356664288
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	278,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	202,752 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Bauform	Variante 14
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	1

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	$CAT6_A$

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Schneidklemmanschluss

Maße

Breite	38 mm
Höhe	51 mm
Länge	115 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Material Gehäuse	Metall

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	5 mm ... 8 mm (Daten-Kabelverschraubung)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 1000 (Daten)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 10.0	EC001134

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	b8b49cc6-f4f9-4e20-b51f-3301b422972e

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	11,021 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de