VS-MP-PPC/PPC-1G - Kupplung

1403685

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1403685

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

30 V
IEC



Kupplung, Variante 14, Ethernet, CAT5 (1 Gbit/s), 8-polig, Anschlussart: Kupplung, Material: Metall, Schutzart: IP65, Farbe: schwarz

Produktbeschreibung

Push-Pull-Kupplung Daten, Variante 14

Ihre Vorteile

- Wahlweise auch fest montierbar
- Inklusive Abdeckungen zum Schutz vor Umwelteinflüssen
- Robuste Ausführung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1403685
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNOFB
GTIN	4046356664349
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	257,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	183,626 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Netzwerk-Verteilerbox
Bauform	Variante 14
Polzahl	8
Steckgesicht	RJ45
Anzahl der Steckplätze	1

Elektrische Eigenschaften

Belastungsstrom maximal	1,5 A
Bemessungsspannung (III/3)	72 V (DC)
Bemessungsstoßspannung	30 V
Übertragungsmedium	Kupfer
Übertragungsrate	1 Gbit/s
Übertragungseigenschaften (Kategorie)	CAT5

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	Kupplung

Schnittstellen

Signalart/Kategorie	Ethernet CAT5, 1 Gbit/s

Maße

Breite	38 mm
Höhe	51 mm
Länge	115 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	Metall
Material Kontakt	Phosphor Bronze

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	≥ 750 (Daten)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C


Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Montage

Montageart	Schraubmontage

Zeichnungen

Bohrplan/Lötpadgeometrie



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27061801
ECLASS-15.0	27440325

ETIM

ETIM 10.0	EC001134

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
SCIP	48ea2a4a-82ed-4d99-ac27-b76ce4a05f12

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	8,677 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de