SI-FP-2R1A-U1A - Datenfrontplatte

1404506

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Datenfrontplatte mit Kontakteinsätzen, Kunststoff mit Schirmblech, 2 × RJ45, 8-pol. Metall, CAT5e (Buchse/Buchse); 1 × USB (Buchse/Buchse) Bauform A

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1404506
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7EDX
GTIN	4046356698481
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	72,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	59,6 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Montagehinweis	Zugentlastung USB innen: Kabelbinder

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Datenfrontplatte
Anzahl der Steckplätze	2
Geschirmt	ja


Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (III/3)	max. 42,4 V DC (RJ45, USB A, UL-Rating)
	max. 30 V AC (RJ45, USB A, UL-Rating)
	48 V AC/DC (USB A)
Bemessungsstrom	max. 175 mA (RJ45, UL-Rating)
	1,5 A (USB A)
Übertragungsrate	max. 5 Gbit/s (USB-A 3.0)

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,8 ... 1 Nm

Maße

Maßzeichnung	
Breite	50,7 mm
Höhe	87,5 mm
Tiefe	60 mm

Materialangaben

Material Datenfrontplatte	PBT (Datenfrontplatte)

Steckverbinder

Ausführung des Kontakteinsatzes	mit 1x RJ45 Buchse/Buchse, Verriegelung der Steckplätze Snap-in
	mit 1x USB A 3.0 Buchse/Buchse, Verriegelung der Steckplätze Snap-in

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP20


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montagehinweis	passend für alle Einbaurahmen

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1404506

cUL Recognized
Zulassungs-ID: E238705

UL Recognized
Zulassungs-ID: E238705

EAC
Zulassungs-ID: RU C-DE.A*30.B.01102

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27182806
ECLASS-15.0	27182806

ETIM

ETIM 10.0	EC000456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	8,777 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de