# CK2,5-M-4 AG - Crimpkontakt

1409208

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1409208

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Serie: PRC 35, Stift, Bemessungsstrom: 25 A, Material Kontakt: CuZn

## Produktbeschreibung

Stiftkontakt für PRC-Gerätesteckverbinder

## Ihre Vorteile

- Crimpkontakte für konfektionierbare PRC-Gerätesteckverbinder
- 3 Varianten für die Aderquerschnitte 2,5 / 4,0 / 6,0 mm²

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1409208 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | ABLCEA |
| GTIN | 4046356864473 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,102 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,1 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Hinweis zum Betrieb | Vercrimpen Sie den Leiter nach DIN EN 60352-2 mit dem Crimpkontakt |
| Hinweis zur Anwendung | Bitte den Locator der Crimpzange entfernen |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Crimpkontakt |
| Serie | PRC 35 |

### Anschlussdaten

Anschlusstechnik

| | |
|---|---|
| Kontaktart | Stift |
| Anschlussart | Crimpanschluss |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Kontakt | CuZn (Kontaktmaterial, Pb < 0.1) |
| Material Kontaktoberfläche | Ag |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite [w] | 5,6 mm |
| Höhe [h] | 5,6 mm |
| Länge [l] | 31,2 mm |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Bemessungsstrom | 25 A (gemäß IEC 61535) |
| | 32 A (gemäß IEC 61984) |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Steckzyklen | 100 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Montage) | 5 °C ... 85 °C |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440691 |
| ECLASS-15.0 | 27440691 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002863 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,12 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de