# HC-D-TA-M25-PLRBK - Adapter

1411352

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411352

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gewindeadapter aus Kunststoff mit Bajonettverschluss, für EVO-Gehäuseserie D, für Vollverschraubungen M25.

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1411352 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APN |
| GTIN | 4046356929233 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 16,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 16 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Gewindeadapter |
| Art der Verschraubung | M25 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Gewindeart Dichtungsseite | M25 |

Innenmaß

| | |
|---|---|
| Länge Innengewinde | 11 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Material Dichtung | NBR (O-Ring) |
| Material Gehäuse | PA |

### Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

| | |
|---|---|
| Art der Verschraubung | M25 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Schutzart | IP66 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Bajonettverschluss max. 3x lösbar |
| | Dieser Gewindeadapter aus Kunststoff stellt keine elektrische Verbindung zwischen Kabelverschraubung und Steckverbindergehäuse her. Aus diesem Grund dürfen nur Kabelschutzsysteme oder Verschraubungen aus Kunststoff verwendet werden. |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßbild

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440192 |
| ECLASS-15.0 | 27440192 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,273 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de