

HC-B-G-M25-ER-AL - Kabelverschraubung

1411443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411443>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



EVO-Metallkabelverschraubung mit Bajonettschluss, Serie B, Größe M25, Leitungsdurchmesser 11-16mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1411443
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APM
GTIN	4046356932424
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	80,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79,5 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

HC-B-G-M25-ER-AL - Kabelverschraubung

1411443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411443>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Anwendung	für höhere Zugentlastung
Anzahl der Leitungen	1
Art der Verschraubung	M25
Geschirmt	nein

Maße

Maßzeichnung	
Schlüsselweite Überwurfmutter	27 mm

Materialangaben

Farbe	aluminiumfarben
Material Druckschraube	Messing, vernickelt
Material Dichtung O-Ring	NBR
Material Dichtung Kabeldichtung	NBR
Material Gehäuse	Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig
Material Verschraubung	Aluminium

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser Leitung 1	11 mm ... 16 mm
------------------------------------	-----------------

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Schutzart	IP66
Schutzart	IP67
Schutzart (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C (statisch)

HC-B-G-M25-ER-AL - Kabelverschraubung


1411443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411443>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßbild

HC-B-G-M25-ER-AL - Kabelverschraubung

1411443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411443>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411443>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



EAC

Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387

HC-B-G-M25-ER-AL - Kabelverschraubung

1411443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411443>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140801
ECLASS-15.0	27140801

ETIM

ETIM 10.0	EC000441
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

HC-B-G-M25-ER-AL - Kabelverschraubung

1411443

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411443>



Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.	

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	c346d8d5-7d23-4f23-b468-6892e199de2f

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de