# HC-B16-SP-CBK - Profildichtung

1411480

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411480

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Profildichtung für HEAVYCON-EVO-Unterbaugehäuse der Bauform B16, leitfähig



## Produktbeschreibung

Profildichtung, für Unterbaugehäuse HC-EVO... / HC-STA...

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1411480 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | AE |
| Produktschlüssel | AF7APZ |
| GTIN | 4046356932813 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,34 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,34 g |
| Zolltarifnummer | 40169300 |
| Ursprungsland | CN |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Dichtung |
| Anwendung | für Unterbaugehäuse |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 43,8 mm |
| Höhe | 3800 mm |
| Länge | 93,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | NBR, leitfähig |
| Material Dichtung | NBR (Profildichtung, leitfähig) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Die Ersatzdichtung ist mit dem Klebstoff Loctite-454 zu verkleben.<br>Für Gehäuse HC-EVO-B16...AL und HC-STA-B16...AL |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßbild

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411480

**EAC**
Zulassungs-ID: RU C-DE.AI30.B.01102

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 23071590 |
| ECLASS-15.0 | 27440292 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002943 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31401600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de