# MD-INB24-3-SZP-S - Modulplatte

1415242

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1415242

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Modulplatte, mit Dichtung, für CES B24 Dichtrahmen, mit 3 Öffnungen, inklusive Befestigungsschrauben



## Produktbeschreibung

Modulplatte
8 Befestigungsschrauben (M5x12) /
und
Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1415242 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7CZX |
| GTIN | 4055626039473 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 776 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 776 g |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Hinweise

| | |
|---|---|
| Allgemein | inkl. Befestigungsschrauben |


### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Adapterplatte |
| Dichtung vorhanden | ja |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anzugsdrehmoment | 1 ... 1,2 Nm |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 168 mm |
| Höhe | 2 mm |
| Länge | 338 mm |



### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | Edelstahl 1.4301 / AISI 304 |
| Material Dichtung | NBR |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 100 °C |

### Montage


| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Durchmesser Befestigungsloch für selbstschneidende Schraube: 4,5 mm ... 4,7 mm, Befestigungsschrauben (M5x12): Anzugsdrehmoment 1,0 Nm ...1,2 Nm, Innensechskant SW4 |
| | Auf korrekten Sitz der Dichtung achten (darf seitlich nicht herausquetschen) |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung




Wandausschnittszeichnung

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27440201 |
| ECLASS-15.0 | 27440201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002309 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |

## Environmental product compliance

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de