
# CES-STPG-GY-4X6 - Kabeltülle

1410149

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410149

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabeltülle, klein, Anzahl der Leitungen: 4, Ausführung: Rundkabel, geschlitzt, Leitungsaußendurchmesser: 4x 5,4 mm ... 5,7 mm, Material: SEBS (halogenfrei), Farbe: grau, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm

## Produktbeschreibung

Geschlitzte Kabeltülle

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1410149 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7CCX |
| GTIN | 4046356776295 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 6,6 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 6,23 g |
| Zolltarifnummer | 40169997 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kabeltülle |
| Anzahl der Leitungen | 4 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Breite | 19,5 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Länge | 29,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | SEBS (halogenfrei) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungsaußendurchmesser | 4x 5,4 mm ... 5,7 mm |

### Kennwerte

| | |
|---|---|
| Tüllengröße | klein |
| Ausführung, Format | Rundkabel |
| | geschlitzt |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP54 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (statisch) |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Maßzeichnung

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1410149

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E255026

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE00003VJ

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27144425 |
| ECLASS-15.0 | 27144425 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000451 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,072 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de