A-INL-M16-P-BK - Gegenmutter

1411214

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411214

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gegenmutter, für Gewinde M16 x 1,5, Farbe: tiefschwarz



Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1411214
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356923460
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,77 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,77 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TR

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	M16

Maße

Maßzeichnung	
Länge	5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	16 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	16 mm
Schlüsselweite Kontermutter	22 mm
Sechskant Eckmaß	24,2 mm
Gewindeart Anschlussseite	M16 x 1,5
Gewindesteigung	1,5 mm

Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,016 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de