# A-INLE-M50-N-S - EMV-Mutter

1411273

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411273

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

EMV-Mutter, für Gewinde M50 x 1,5, Farbe: silberfarben



## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1411273 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | AF7DZX |
| GTIN | 4046356924047 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 54,8 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 52,003 g |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| Ursprungsland | IN |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Flachmutter |
| Gewindeart | M50 |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Länge | 6,5 mm |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 50 mm |
| Durchmesser Anschlussgewinde | 50 mm |
| Schlüsselweite Kontermutter | 60 mm |
| Sechskant Eckmaß | 65 mm |
| Gewindeart Anschlussseite | M50 x 1,5 |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material | Messing, vernickelt |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Halogenfreiheit | ja |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -70 °C ... 220 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | für EMV-Kabelverschraubungen, zum Entfernen einer nicht leitfähigen Oberflächenbeschichtung |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27140807 |
| ECLASS-15.0 | 27140807 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC003608 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 31161700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 8ecb67de-895a-4b5a-ade2-1c6736cbee7b |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,142 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de