A-INLE-PG36-N-S - EMV-Mutter

1411282

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1411282

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

EMV-Mutter, für Gewinde Pg36, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1411282
Verpackungseinheit	50 Stück
Mindestbestellmenge	50 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7DZX
GTIN	4046356924139
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	23,82 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	12,98 g
Zolltarifnummer	74198090
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Flachmutter
Gewindeart	Pg36

Maße

Maßzeichnung	
Länge	6,5 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	47 mm
Durchmesser Anschlussgewinde	47 mm
Schlüsselweite Kontermutter	51 mm
Sechskant Eckmaß	56 mm
Gewindeart Anschlussseite	Pg36

Materialangaben

Material	Messing, vernickelt

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-70 °C ... 220 °C

Montage

Montagehinweis	für EMV-Kabelverschraubungen, zum Entfernen einer nicht leitfähigen Oberflächenbeschichtung

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 10.0	EC003608

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	474fe3ec-9992-48d1-af74-6da6da09fb5d

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,067 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de