

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt



1418784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418784>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



D-SUB-Crimpkontakt, Serie: HC-M-DSUB-C, Stift, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Bemessungsstrom: 5 A, Anschlussquerschnitt: 0,08 mm² ... 0,12 mm², AWG 28...24 , Material Kontakt: Metall

Produktbeschreibung

Standardkontakt für D-SUB-Kontakteinsätze

Ihre Vorteile

- Hohe Güteklaasse
- Diverse Anschlussarten für jede Applikation
- Gedrehter Kontakt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1418784
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNCAC
GTIN	4055626150727
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,19 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,16 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	CH

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt



1418784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418784>

Technische Daten

Montage

Montageart	Crimpanschluss
------------	----------------

Artikeleigenschaften

Serie	HC-M-DSUB-C
	HC-M-08-GBIT
	HC-M-25
	HC-M-EMV
Kontaktyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Kontaktart	Stift
Anschlussart	Crimpanschluss

Leiteranschluss

Anschlussquerschnitt	0,08 mm ² ... 0,12 mm ²
Anschlussquerschnitt AWG	28 ... 24

Materialangaben

Material Kontakt	Metall
Material Steckkontaktbeschichtung (Deckschicht/selektiv)	Au (0,2 µm)
Material	Ni
Material Kontakt	Messing

Maße

Breite [w]	1,7 mm
Höhe [h]	1,7 mm
Durchmesser (Kontaktdurchmesser)	1 mm

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsstrom (Belastungsstrom maximal)	5 A
---	-----

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten	
Steckzyklen	≥ 200
Steckkraft	≤ 3,4 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-55 °C ... 130 °C

1418784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418784>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 10.0	EC002943
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB-Crimpkontakt



1418784

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1418784>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.	

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	8839a9f6-4b61-474a-8f6e-25d5f59d9761

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarkstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de